

Garant GRIDLINE

**Cajón ESD 50 kg, 26×24G, Altura frontal de cajón: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	972453 125
GTIN	4067263126317
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

**Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

Capacidad de carga de 50 kg.

**Suministro:**

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

**Lacado:**

Gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

**Descripción técnica**

Intervalo de empleo	Armario de herramientas
Profundidad útil	600 mm
Profundidad útil en G	24
Cajones superficie útil en G	26×24
Altura útil	100 mm
Peso	15 kg
Anchura útil	650 mm
Anchura útil en G	26
Altura frontal	125 mm

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×24G
Tipo de producto	Cajón