

Garant GRIDLINE

Carcasa de armario de herramientas ESD para cajones, 36×24G, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972470 1000
GTIN	4067263126508
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Carcasa ESD conductora para armario de herramientas en 40×28G, adecuada para cajones 36×24G. Para el asiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones adecuados en el n.º 972473.

Incluye cable de puesta a tierra ESD.

Lacado:

Cuerpo gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD. Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Descripción técnica

Altura	1000 mm
Capacidad de carga máxima	4000 kg
Número de estantes extraíbles	0

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Dotación ESD	sí
Anchura en G	40
Cantidad de cajones	0
Peso	50 kg
Profundidad	700 mm
Altura útil	900 mm
Anchura	1000 mm
Puesta a tierra	Conexión de puesta a tierra en la carcasa
Número puertas	0
Cable de puesta a tierra ESD incluido	sí
Profundidad en G	28
Altura útil para cajones	900 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	36x24G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
---	-------------