

Garant GRIDLINE

**Carcasa ESD 24G, para equipamiento por el propio usuario con cajones, 20x20G, Altura carcasa: 800mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 972040 800    |
| GTIN              | 4067263129615 |
| Clase de artículo | 9GG           |

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Para cajones de extensión total 100%** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

**Aplicación:**

Carcasa de cajones para el equipamiento individual de la estación de trabajo ESD n.º 972010 - 972015, puestos de trabajo regulables en altura ESD n.º 972017, bancos de trabajo ESD n.º 972150 - 972195.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

**Nota:**

- **Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD. Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobarse que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.**
- **La carcasa Pro solo es posible un cajón con una altura delantera de 50 mm, solo en la posición superior.**

**Descripción técnica**

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Anchura en G                    | 24                          |
| Altura                          | 800 mm                      |
| Anchura                         | 600 mm                      |
| Cajones superficie útil en G    | 20×20                       |
| Altura útil para cajones        | 700 mm                      |
| Profundidad                     | 650 mm                      |
| Altura útil                     | 700 mm                      |
| Peso                            | 21,6 kg                     |
| Profundidad en G                | 26                          |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular            |
| propiedad electrostática        | EGB/ESD                     |
| Atributo del nombre de producto | 20×20G                      |
| Tipo de producto                | Carcasa de banco de trabajo |

---

## Accesorios

|   |             |
|---|-------------|
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21 | 914227 KO21 |
|---|-------------|