

Garant GRIDLINE

## Cajón ESD, 20×20G, Altura frontal de cajón: 200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	972045 200
GTIN	4067263129684
Clase de artículo	9GG

### Descripción

#### Ejecución:

Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

#### Idóneo para:

Todas las carcasas ESD 24G.

#### Lacado:

Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

#### Nota:

La carcasa Pro solo es posible un cajón con una altura delantera de 50 mm, solo en la posición superior.

### Descripción técnica

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Altura frontal	200 mm
Profundidad útil en G	20
Profundidad útil	500 mm
Anchura útil	500 mm
Cajones superficie útil en G	20×20
Altura útil	175 mm

## Hoja de datos

Anchura útil en G	20
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	20×20G
Tipo de producto	Cajón