

Garant GRIDLINE

Cajón ESD, 20×20G, Altura frontal de cajón: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	972045 50
GTIN	4067263129639
Clase de artículo	9GG

Descripción

Ejecución:

Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

Idóneo para:

Todas las carcasas ESD 24G.

Lacado:

Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

La carcasa Pro solo es posible un cajón con una altura delantera de 50 mm, solo en la posición superior.

Descripción técnica

Altura frontal	50 mm
Anchura útil	500 mm
Profundidad útil en G	20
Altura útil	25 mm
Profundidad útil	500 mm
Anchura útil en G	20
Cajones superficie útil en G	20×20
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg

Hoja de datos

Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	20×20G
Tipo de producto	Cajón