

**Juego de barras de mandrinar MD derecha, derecha, Tipo: SET06****Datos de pedido**

Número de pedido	260389 SET06
GTIN	4067263132103
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Código ISO Soporte	C08K SCLCR 06
Código ISO Soporte	C10K SCLCR 06
Código ISO Soporte	C12M SCLCR 06
Desplazamiento central L ₃	5 mm
Desplazamiento central L ₃	6 mm
Desplazamiento central L ₃	8 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	125 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN 8024

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	10 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	12 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	14 mm
Longitud de sujeción L_2	7,6 mm
Longitud de sujeción L_2	9,6 mm
Longitud de sujeción L_2	11,5 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Ø de mango D_s	8 mm
Ø de mango D_s	10 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	HM
Tipo de producto	Barra de mandrinar