

Garant**GARANT Master Eco SET HB7130-2, izquierda, Tamaño del mango: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	255163 25
GTIN	4067263135500
Clase de artículo	29W

Descripción**Suministro:**

1 soporte de torneado de apriete n.º 250001 y 40 plaquitas de corte n.º 250158 HB7130-2.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Norma	DIN ISO 5610
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Longitud total L	100 mm
Código ISO Soporte	PCLNR/L 2525H12
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete