



## Destornillador especial con batería, Tipo: C18RAD-0



### Datos de pedido

Número de pedido	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

**Taladro angular MILWAUKEE con batería y destornillador de trinquete**

- Sistema electrónico REDLINK™ con control continuo de la velocidad de rotación, reversible y protección contra sobrecarga.
- Iluminación por LED de la zona de trabajo.
- Baterías de iones de litio Red con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.

Taladro-destornillador **angular** compacto, ligero y manejable para puntos de difícil acceso, muy compacto: **solo 95 mm de medida entre vértices**. Ajuste electrónico del par en 10 grados; además, grado de taladrado, mandril de sujeción rápida **FIXTEC**. El LED rojo señala el par de giro alcanzado.

#### Ventaja:

Muy compacto, solo 95 mm de medida entre vértices.

#### Suministro:

Incluye cargador y maleta de transporte.

**Sin batería ni cargador.**

#### Nota:

Batería adecuada n.º 073816 tam. MB18.

## Descripción técnica

Empleo típico	Strong
Peso	1,9 kg
Par de giro máximo duro	20 Nm
Forma constructiva	Taladro-destornillador angular
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tensión de batería	18 V
Quality Dress	C18RAD-0
Ø máximo de taladrado espiral en madera	28 mm
Portaherramientas	Ø 1,0 – 10 mm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Suministro de energía	a batería
Tipo batería	Ion de litio
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Piedra
Tipo de producto	Atornillador

## Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC