

HOLEX**Cepillo pincel trenzado Alambre, Ø del cepillo D1× dureza del cepillo: 22X0,25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5748 22X0,25
GTIN	4067263136217
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Alambre **trenzado**, liso, montado a presión en casquillo de acero, **Ø de mango 6 mm**, densidad uniforme de la guarnición, extremadamente resistente al desgaste.

Corresponde al n.º 574850.

Aplicación:

Para desbarbar, descorificar y para todos los trabajos de cepillado medios a pesados. El **cepillo se abre más o menos según la velocidad de giro, por lo cual también se puede introducir en zonas estrechas**, p. ej. para trabajar en el interior de carcasas.

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	28 mm
Ø del cepillo D ₁	22 mm
Grosor de las cerdas	0,25 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Número de trenzados	6

Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Material dotación	Alambre
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha

Accesorios

Cepillo pincel trenzado Alambre Ø del cepillo D1× dureza del cepillo 22X0,25 mm	574850 22X0,25
---	----------------