

**Cepillo tipo brocha Alambre de acero 0,30 mm, Tipo: 10X80****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5745 10X80
GTIN	4067263136255
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero, **Ø mango 6 mm.**

Corresponde al n.º 574550.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	10000 min ⁻¹
Longitud del sargento L ₂	80 mm
Ø del cepillo D ₁	12 mm
Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Ø del sargento D ₂	10 mm
Longitud total L	120 mm

Tipo de producto

Cepillo tipo brocha

Accesorios

Cepillo tipo brocha Alambre de acero 0,30 mm Tipo 10X80

574550 10X80