

**Cepillo tipo brocha Alambre de acero 0,30 mm, Tipo: 22X22****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5745 22X22
GTIN	4067263136279
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero, **Ø mango 6 mm.**

Corresponde al n.º 574550.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.

Descripción técnica

Ø del sargento D_2	22 mm
Longitud de guarnición H_1	25 mm
Ø del cepillo D_1	23 mm
Longitud total L	80 mm
Longitud del sargento L_2	22 mm
Velocidad de giro máxima	18000 min ⁻¹
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha

Accesorios

Cepillo tipo brocha Alambre de acero 0,30 mm Tipo 22X22

574550 22X22