

HOLEX**Cepillo de copa Alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× rosca M: 125XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5721 125XM14
GTIN	4067263136422
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Alambre liso, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Corresponde al n.º 572103. Con **anillo de apoyo de seguridad**, después de la adquisición existen a disposición otras alturas de los filamentos.

Aplicación:

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.

Con **rosca interior M14.**

Descripción técnica

Grosor de las cerdas	0,5 mm
Velocidad de giro máxima	6500 min ⁻¹
Longitud de guarnición H ₁	25 + 15 mm
Anillo de apoyo de seguridad	sí
Ø del cepillo D ₁	125 mm
Rosca M	M14

Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo de copa

Accesorios

Cepillo de copa Alambre de acero 0,50 mm Ø del cepillo D1× rosca M 125XM14 mm	572103 125XM14
--	----------------