

metabo**Taladro-atornillador de batería, Tipo: 602316840****Datos de pedido**

Número de pedido	P07005 602316840
GTIN	4007430297808
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Taladro-atornillador de batería sin escobillas con un rendimiento óptimo para aplicaciones exigentes.

Suministro:

Portabrocas de liberación rápida, gancho de cinturón y soporte para puntas. Sin paquete de baterías ni cargador.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Ø máximo de taladrado espiral en madera	38 mm
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Embalaje	Metabox
Vibraciones máximas según EN	2,9 m/s ²
Par de giro máximo blando	34 Nm

Construcción del motor	Sin escobillas
Tensión de batería	18 V
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 600 min ⁻¹
Par de giro máximo duro	75 Nm
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	0 - 2100 min ⁻¹
Peso incluida batería	1,6 kg
Cantidad de baterías contenidas	0
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Quality Dress	SB 18 LT BL
Tipo batería	Ion de litio
Número máximo de golpes	31950 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	17,3 m/s ²
Tipo de producto	Taladro-atornillador de impacto