

**metabo****Taladro-atornillador de batería, Tipo: 602325500****Datos de pedido**

Número de pedido	P07005 602325500
GTIN	4007430326317
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:**

Taladro-atornillador de batería sin escobillas con un rendimiento óptimo para aplicaciones exigentes.

- **Taladro-atornillador sin escobillas con la potencia óptima para las aplicaciones exigentes**
- **Potente motor sin escobillas para una máxima eficiencia y una larga vida útil de la batería**
- **Luz de trabajo integrada para la iluminación del lugar de trabajo**
- **Par de giro ajustable a 0,7 – 8 Nm**
- **Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda**
- **Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento**
- **Muchas marcas, un sistema de batería: Este producto se puede combinar con todos los paquetes de baterías de 18 V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)**

**Suministro:**

Portabrocas de liberación rápida, gancho de cinturón y soporte para puntas, 2 paquetes de baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah), cargador ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145.

**Descripción técnica**

Capacidad de la batería	4 Ah
Par de giro máximo duro	75 Nm
Embalaje	Metabox
Peso sin batería	1,2 kg
Cantidad de baterías contenidas	2
Tensión de batería	18 V
Quality Dress	BS 18 LT BL
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Par de giro máximo blando	34 Nm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Peso incluida batería	1,9 kg
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Empleo típico	Strong
Ø máximo de taladrado espiral en madera	38 mm
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Construcción del motor	sin escobillas
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Número máximo de golpes	31950 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Taladro-atornillador de impacto