

metabo**Taladro-atornillador de batería, Tipo: 602325840****Datos de pedido**

Número de pedido	P07005 602325840
GTIN	4007430297747
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Taladro-atornillador de batería sin escobillas con un rendimiento óptimo para aplicaciones exigentes.

Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Par de giro máximo blando	34 Nm
Quality Dress	BS 18 LT BL
Par de giro máximo duro	75 Nm
Embalaje	Metabox
Ø máximo de taladrado espiral en madera	38 mm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 600 min ⁻¹
Peso sin batería	1,2 kg
Cantidad de baterías contenidas	0

Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Vibraciones máximas según EN	2,4 m/s ²
Tensión de batería	18 V
Construcción del motor	Sin escobillas
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	0 - 2100 min ⁻¹
Tipo batería	Ion de litio
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Peso	1,6 kg
Tipo de producto	Taladro-atornillador de impacto