



## Imán cilíndrico plano con placa protectora, AlNiCo, Ø: 38mm



### Datos de pedido

Número de pedido	GG5944 38
GTIN	4067263137740
Clase de artículo	00N

### Descripción

#### Ejecución:

- Imán plano, incorporado en envoltura de acero para la protección.
- Fijación del imán desde abajo a través de la perforación con avellanado.
- Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 450 °C (tam. 19 hasta 100 °C).

#### Característica:

Contenido de 10 unidades

#### Aplicación:

Construcción de dispositivos.

### Descripción técnica

Fuerza de sujeción nominal	130 N
Ø	38,1 mm
Altura	10,35 mm
Ø perforación de fijación	5,2 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	550 °C
Material superficie	Hormigón

Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán cilíndrico

---

## Accesorios

Imán cilíndrico plano con placa protectora Ø 38 mm	085944 38
--	-----------