



## Linterna de bolígrafo LED, con batería, Tipo: 160



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG1361 160    |
| GTIN              | 4067263138013 |
| Clase de artículo | 00N           |

### Descripción

#### Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, resistente y recargable. **El circuito de 2 etapas con función de amplificación** adicional proporciona **una salida de luz excelente** para todas las aplicaciones. El foco monomanual permite una regulación rápida y sencilla del cono de luz.

- **Control de carga y descarga mediante LED de color en el interruptor.**
- **Tiempo de funcionamiento prolongado con salida de luz constante.**
- **Toma de carga USB-C.**
- **Protección contra rodadura.**
- **Con cabezal enfocable.**

#### Característica:

Contenido de 5 unidades

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

Incluye cable de carga USB-C y batería. Con un práctico clip de bolsillo.

#### Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en los n.º 081365

## Descripción técnica

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Tipo batería                             | Ion de litio               |
| Bombilla                                 | Lámpara LED                |
| Corriente de alumbrado nivel 2           | 50 lm                      |
| Duración de la iluminación nivel 2       | 3 h                        |
| Tensión de batería                       | 3,7 V                      |
| Longitud total                           | 154 - 161 mm               |
| Ø del cabezal                            | 18 mm                      |
| Capacidad de la batería                  | 0,6 Ah                     |
| Función de linterna                      | Fokus                      |
| Suministro de energía                    | Funcionamiento con batería |
| Peso                                     | 41 g                       |
| Batería intercambiable                   | sí                         |
| Duración ilumin.                         | 1 h                        |
| Clase de protección IP                   | IP 54                      |
| Corriente de alumbrado Boost             | 250 lm                     |
| Aumento de la duración de la iluminación | 30 s                       |
| Cantidad de baterías contenidas          | 5                          |
| Corriente de alumbrado                   | 150 lm                     |
| Valor CRI                                | >80                        |
| Tipo de producto                         | Lampara de LED mano        |

## Accesorios

|   |              |
|---|--------------|
| Linterna de bolígrafo LED, con batería Tipo 160 | 081361 160   |
| Batería de recambio 10840                       | 081365 10840 |