



## Linterna de bolsillo LED con batería, Tipo: 130



### Datos de pedido

Número de pedido	GG1362 130
GTIN	4067263138020
Clase de artículo	00N

### Descripción

#### Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, resistente y recargable. **El circuito de 2 etapas con función de amplificación** adicional proporciona **una salida de luz excelente** para todas las aplicaciones. El foco monomanual permite una regulación rápida y sencilla del cono de luz.

- **Control de carga y descarga mediante LED de color en el interruptor.**
- **Tiempo de funcionamiento prolongado con salida de luz constante.**
- **Toma de carga USB-C.**
- **Protección contra rodadura.**
- **Con cabezal enfocable.**

#### Característica:

Contenido de 4 unidades

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

Incluye cable de carga USB-C y batería. Con correa de mano.

#### Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en los n.º 081365

## Descripción técnica

Duración de la iluminación nivel 2	2,5 h
Batería intercambiable	sí
Ø del cabezal	26 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Tensión de batería	3,7 V
Bombilla	Lámpara LED
Corriente de alumbrado Boost	450 lm
Capacidad de la batería	0,9 Ah
Clase de protección IP	IP 54
Cantidad de baterías contenidas	4
Duración ilumin.	1 h
Función de linterna	Fokus
Longitud total	118 - 130 mm
Valor CRI	>80
Corriente de alumbrado nivel 2	100 lm
Aumento de la duración de la iluminación	30 s
Corriente de alumbrado	300 lm
Peso	70 g
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Lampara de LED mano

## Accesorios

Linterna de bolsillo LED con batería Tipo 130	081362 130
Batería de recambio 14500	081365 14500