



Acoplamiento rápido con empalme de manguera, Ø interior empalme de manguera: 9mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG0172 9
GTIN	4067263138129
Clase de artículo	00N

Descripción

Ejecución:

Acoplamientos de cierre rápido VL 7,2. Caudal 1000 l/min (aire). Material latón (pulido). Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Descripción técnica

Presión de servicio máx.	35 bar
Valor del flujo	1000 l/min
Ø interior empalme de manguera	9 mm
Tipo de producto	Acoplamiento

Accesorios

Acoplamiento rápido con empalme de manguera Ø interior
empalme de manguera 9 mm

080172 9