

**Garant****Acoplamiento de seguridad Empalme de manguera, Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal): 13mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG0272 13     |
| GTIN              | 4067263138228 |
| Clase de artículo | 00N           |

**Descripción****Ejecución:**

El acoplamiento de seguridad GARANT es un acoplamiento de alto rendimiento con una capacidad de flujo extremadamente elevada, de acero galvanizado. Nuevo manejo mejorado con una sola mano.

Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con las normas ISO 4414 y EN 983.

**Característica:**

Contenido de 5 unidades

**Nota:**

Entrerroschas adecuadas en n.º 080290 – 080293.

**La serie GARANT corresponde al estándar europeo 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.**

**Descripción técnica**

|   |        |
|---|--------|
| Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) | 13 mm  |
| Presión de servicio máx.                          | 16 bar |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Valor del flujo  | 2250 l/min   |
| Tipo de producto | Acoplamiento |

## Accesorios

|   |           |
|---|-----------|
| Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera<br>Empalme de manguera Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) 13 mm | 080272 13 |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| Entrerrosca con empalme de manguera<br>Juego de 5 piezas<br>Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) 13 mm | 080292 13 |
|---|-----------|