



Acoplamiento industrial Empalme de manguera, Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal): 6mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG0232 6
GTIN	4067263138297
Clase de artículo	00N

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento industrial construido para un caudal elevado optimizado de 2000 l/min (aire), **VL 7,8**. Acoplamiento de cierre rápido por un lado, de alta calidad y robusto. Válvula optimizada para el flujo, caudales extremadamente elevados, caída de presión reducida, larga vida útil, gran seguridad de funcionamiento y estanqueidad absoluta.

Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Material:

Latón niquelado, casquillo de acero templado y niquelado.

Descripción técnica

Material	Latón
Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal)	6 mm
Presión de servicio máx.	35 bar

Valor del flujo	2000 l/min
Tipo de producto	Acoplamiento

Accesorios

Acoplamiento industrialEmpalme de manguera Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) 6 mm	080232 6
---	----------