



## Acoplamiento industrial Empalme de manguera, Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal): 13mm



### Datos de pedido

Número de pedido	GG0232 13
GTIN	4067263138310
Clase de artículo	00N

### Descripción

#### Ejecución:

Acoplamiento industrial construido para un caudal elevado optimizado de 2000 l/min (aire), **VL 7,8**. Acoplamiento de cierre rápido por un lado, de alta calidad y robusto. Válvula optimizada para el flujo, caudales extremadamente elevados, caída de presión reducida, larga vida útil, gran seguridad de funcionamiento y estanqueidad absoluta.

Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

#### Característica:

Contenido de 10 unidades

#### Material:

Latón niquelado, casquillo de acero templado y niquelado.

### Descripción técnica

Presión de servicio máx.	35 bar
Valor del flujo	2000 l/min
Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal)	13 mm

Material	Latón
Tipo de producto	Acoplamiento

---

## Accesorios

Acoplamiento industrialEmpalme de manguera Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) 13 mm	080232 13
--	-----------