



Juego de mordazas de fijación compactas, Fuerza de apriete máxima: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	370112 12
GTIN	2050002081925
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Elemento de sujeción ajustable en continuo de acero bonificado aleado. Versión galvanizada en negro en fundición de inversión templada. Completo con kit de montaje 7640BFS y pieza de presión cautiva y lisa.

Montar las mordazas de fijación compactas en la mesa de máquina usando el kit de montaje 7640BFS, colocarla y fijarla a la mesa de máquina con el par de giro especificado.

Sujetar la pieza de trabajo (debe tenerse en cuenta el par de giro).

Ventaja:

- **Sujeción en continuo.**
- **Fuerzas de sujeción de 12 kN.**
- **Forma compacta.**
- **La escala de altura permite un ajuste previo rápido de la altura de sujeción.**
- **Pieza de presión montada de forma imperdible.**
- **Resistente a la suciedad y las virutas.**
- **El brazo de sujeción curvado garantiza una sujeción vertical y segura del tornillo de fijación con un par de giro definido.**
- **Las mordazas de fijación compactas se puede conectar sin tornillo al elemento intermedio 7640Z mediante un nuevo cierre rápido.**

Suministro:

2 mordazas de fijación compactas y una taza.

Descripción técnica

Anch. B	47,5 mm
Altura H	81 mm
Fuerza de apriete máxima	12 kN
Alcance de brazo A	59,5 mm
Altura de sujeción S	103,5 mm
Longitud L	107 mm
Par máximo	100 Nm
Tipo de producto	Mordazas de fijación compactas

Accesorios

Soporte de elevación para mordaza de fijación compacta Altura H 80 mm	370146 80
Juego de piezas de presión, 3 piezas Tipo 3	370148 3