



## Cabezal de mandrinado de precisión KOMET MicroKom® hi.flex, Ø intervalo de husillo: 6-125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	238391 6-125
GTIN	4047109229112
Clase de artículo	240

### Descripción

#### Ejecución:

- Precisión de ajuste: 0,01 mm por línea divisoria. Precisión de ajuste de Ø de 0,002 mm, mediante nonio en el ajuste de hasta 5 mm radial.
- Equilibrado en la posición 0.

### Descripción técnica

Ø intervalo de husillo	6 - 125 mm
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

### Accesorios

Puente para MicroKom® hi.flex y MicroKom BluFlex® 2 Ø intervalo de husillo 120-155 mm	238395 120-155
---	----------------