



Dispositivo de ajuste de excéntrica KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	239030 50
GTIN	4047109040885
Clase de artículo	29W

Descripción

Ejecución:

Recorrido de ajuste $\pm 0,25$ mm en el \varnothing . 1 línea divisoria corresponde a 0,02 mm en el diámetro.

Aplicación:

Para el ajuste de precisión de herramientas de taladrado macizas y de taladrado de precisión.

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descripción técnica

\varnothing exterior d_1	100 mm
\varnothing del mango ABS® D_s	50 mm
Longitud de voladizo A	80 mm
Longitud de avance L_1	46,5 mm
Adaptador	HSK-A 100
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69893
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Asiento ABS

