

**Asiento KOMET®, SK 40, ABS® Ø d: 50mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 239000 50 |
| GTIN | 4047109045101 |
| Clase de artículo | 29W |

Descripción**Ejecución:**

- Forma AD/B
- Asiento equilibrado a Q 6,3 para 8000 rpm.
- Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:**DIN 69871****Suministro:****Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.****Nota:**

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Longitud de avance L ₁ | 30 mm |
| Longitud de voladizo A | 50 mm |
| Ø del mango ABS® D _s | 50 mm |
| Adaptador | SK 40 |
| Mango | ABS |
| Norma asiento | DIN 69871 |
| Forma | ADB |

| | |
|---|-------------------|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 rpm |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Asiento ABS |