

■ KOMET**Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 3xD, Ø DC m7: 28,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	235505 28,5
GTIN	4047109026704
Clase de artículo	24P

Descripción**Ejecución:****Con mango ABS®.****Aplicación:**

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:Uso solo en condiciones de máquina **estables**.**Taladrado con eje decalado hasta $V_{\text{máx.}} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010 – 239012.Diámetro máximo alcanzable mediante desvío $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Otros tamaños disponibles a petición.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Código ISO plaquita de corte	SOEX 090408 32-..
\varnothing del mango ABS® D_s	50 mm
Número de filos Z	1
Longitud útil L_1	87 mm
Serie	KUB Quatron®

Ø nominal D	28,5
para Ø pulgadas	1 1/8 pul
Longitud total L	153 mm
Longitud de voladizo L _A	122 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	3xD
Mango	ABS
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Empleo de taladro	Perforación de huecos
Empleo de taladro	salida inclinada
Empleo de taladro	bombeado
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas	239652 15IP1
Accionamiento 15IP1	

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado	211750 2,8
2,8 Nm	