

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250017 25/12
GTIN	4045197649904
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Calzo	259031 2
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	33 mm
Brida, tornillo, resorte	259035 2
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Tornillo para calzo	259025 10
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2525M12
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Calzo Tipo 2	259031 2
Tornillo para calzo Tipo 10	259025 10
Unidad de brida Tipo 2	259035 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Destornillador dinámico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500