



## Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Easy, Tipo: 6

### Datos de pedido

Número de pedido	082003 6
GTIN	4250004100688
Clase de artículo	04S

### Descripción

#### Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Potentes y perfectos para principiantes: así son los dispositivos de limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic Easy.

- **2 modos de ultrasonidos.**
- **La temperatura se puede ajustar en intervalos de 5 °C.**
- **Interruptor selector electrónico e indicador LED de todos los estados de funcionamiento.**
- **Información acústica y visual del estado de funcionamiento.**
- **Depósito de acero fino trefilado.**

#### Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing < 12$  mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

#### Suministro:

Sin cesta de inserción.

#### Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta adecuada en el n.º 082102 1 (Elmasonic Easy 1L); los productos de limpieza por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en el 088015 – 088019.

### Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP	IP 20

Quality Dress	Elmasonic Easy 6L
Cubeta de limpieza altura	145 mm
Tensión nominal	230 V
Longitud aparatos	370 mm
Cubeta de limpieza anchura	130 mm
Potencia de calefacción	400 W
Altura del aparato	280 mm
Cubeta de limpieza longitud	280 mm
Consumo de potencia	150 W
Anchura aparatos	225 mm
Volumen	5,9 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos