



## Unidad de secado, Tipo: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	082005 3
GTIN	4250004103702
Clase de artículo	04S

### Descripción

#### Ejecución:

Los dispositivos de secado Elma Dry están diseñados para su uso en producción, talleres y servicios. Después de la limpieza en un baño ultrasónico, las piezas limpiadas se enjuagan primero en el Elma Sink (n.º 082004) y luego se secan de forma sencilla y cómoda en el Elma Dry. Está equipado con **sopladores de aire frío y caliente (70 °C)**, por lo que se pueden secar incluso las piezas más delicadas. En el modo de aire frío, las piezas también pueden enfriarse rápidamente. La tapa dispone de ranuras de ventilación que generan el máximo de movimiento del aire y expulsan el aire húmedo al exterior. Al mismo tiempo, la tapa reduce el consumo de energía. El **filtro de polvo** en la parte inferior se puede sustituir y evita que las piezas limpias se vuelvan a contaminar con el polvo en el aire ambiente (finura del filtro de 33ppi). Gracias al apagado de seguridad cuando se alcanza la temperatura límite, los dispositivos Elma Dry son **muy seguros para el usuario y respetuosos con los materiales.**

#### Idóneo para:

Cestas de compra Elma de tamaño 30.

#### Suministro:

1 Elma Dry 30; 1 tapa; 1 cable de alimentación con conexión IEC (2 m de longitud); 1 instrucciones de funcionamiento.

### Descripción técnica

Consumo de potencia	500 W
Peso	3,6 kg
Interruptor ON/OFF	sí
Tensión nominal	220 - 240 V
Quality Dress	Elma Dry 30
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Potencia de calefacción	480 W
Caudal de aire	160 m <sup>3</sup> /h
Tiempo de calentamiento	~ 15 min
Temperatura máxima	70 °C
Tipo de producto	Aparato de limpieza