

Garant

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/12mm**



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250019 20/12 |
| GTIN | 4045197650016 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tamaño del mango | 20 mm |
| Tamaño de placa | 12 mm |
| Calzo | 259031 2 |
| Tornillo de palanca articulada | 259018 2 |
| Código ISO Soporte | PCLNR/L 2020K12 |
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. |
| Anchura de función L ₄ | 25 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 28 mm |
| Juego de resortes | 259044 2 |
| Juego de espigas elásticas | 259047 2 |
| Palanca articulada | 259015 2 |
| Longitud total L | 125 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo de boca | izquierda |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Refrigeración interior | no |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados |
| Aplicación | Refrentado |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

| | |
|--|----------|
| Calzo Tipo 2 | 259031 2 |
| Palanca articulada Tipo 2 | 259015 2 |
| Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2 | 259047 2 |
| Juego de resortes 10 piezas Tipo 2 | 259044 2 |
| Tornillo de palanca articulada Tipo 2 | 259018 2 |