

Transformador atenuable 230 V / 24 V 100 W



Datos de pedido

Número de pedido	081376
GTIN	2050001741264
Clase de artículo	04E

Descripción

Ejecución:

Transformador atenuable 230 V CA / 24 V CC con 100 W de potencia; clase de protección IP67; para el funcionamiento de las luminarias para áreas de trabajo n.º 081350 con intensidad luminosa regulable. Dimensiones (L x Anch x Alt) 220 x 68 x 39 mm.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 67
Protección Ex	no
Tipo de producto	Transformador