

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	250020 25/12
GTIN	4045197650061
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Calzo	259031 2
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	33 mm
Tamaño del mango	25 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Juego de resortes	259044 2
Palanca articulada	259015 2
Código ISO Soporte	PCBNR/L 2525M12
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 2	259031 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2