

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250037 32/12
GTIN	4045197650245
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	12 mm
Palanca articulada	259015 2
Juego de espigas elásticas	259047 2
Código ISO Soporte	A32S PCLNR/L12
Calzo	259031 2
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Desplazamiento central L ₃	22 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Juego de resortes	259044 2
Ø perforación previa mínima D _{min.}	40 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L ₂	31 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500