

Garant
Asiento 90° cilíndrico con RI largo, Tipo: 12

Datos de pedido

Número de pedido	239745 12
GTIN	4045197593245
Clase de artículo	23A

Descripción
Ejecución:

Modelo adecuado a CN con Ø de mango recto para el asiento estandarizado en **platos de sujeción de expansión hidráulica** o de **alta precisión** para precisión y seguridad de proceso máximas.

Nota:

Tener en cuenta el tamaño de asiento de los soportes y cabezales escariadores. Otros asientos n.º 210550 – 210582 y n.º 212000.

Mango: DIN 6535 HA con h6

adecuado para Ø agujero pasante: 12,71 - 17,2 mm

adecuado para Ø agujero ciego: 16,21 - 21,2 mm

Longitud total L: 140 mm

Longitud útil L₁: 87 mm

Ø mango D_s h6: 16 mm

Par de apriete recomendado: 10 Nm

Descripción técnica

Ø mango D _s h6	16 mm
Longitud útil L ₁	87 mm
adecuado para Ø agujero ciego	16,21 - 21,2 mm
adecuado para Ø agujero pasante	12,71 - 17,2 mm
Par de apriete recomendado	10 Nm
Longitud total L	140 mm
Serie	TopCut

Refrigeración interior	sí
Mango	DIN 6535 HA con h6
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca