



Imán de amarre plano, juego de 2 piezas con casquillo roscado plano, Neodimio, Ø: 22mm



Datos de pedido

Número de pedido	085939 22
GTIN	4069515000079
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

- Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.
- Resistencia a la corrosión y protección de la superficie gracias a superficie engomada.
- El recubrimiento de goma aumenta las fuerzas de retención laterales.
- Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Sobre superficies barnizadas, sin arañados ni deslizamientos.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

Altura con rosca	6 mm
Altura	6 mm
Fuerza de sujeción nominal	50 N
Rosca	M4
Material núcleo del imán	Neodimio

Tipo de producto

Imán de amarre plano

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/085939-22>
