

Garant GRIDLINE

Cajón ESD con desbloqueo individual de cajones con una mano 50 kg, 26x24G, Altura frontal de cajón: 100mm



Datos de pedido

Número de pedido	972456 100
GTIN	4069515000260
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

Capacidad de carga de 50 kg.

El **desbloqueo individual de los cajones monomanual** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.**

Descripción técnica

Altura útil	75 mm
Anchura útil en G	26
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Altura frontal	100 mm
Intervalo de empleo	Armario para herramientas
Anchura útil	650 mm
Cajones superficie útil en G	26x24

Hoja de datos

Peso	15 kg
Profundidad útil en G	24
Profundidad útil	600 mm
con cajones desbloqueo individual	sí
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útilxprofundidad útil en G	26x24G
Tipo de producto	Cajón