



Soporte KOMET Reamax® TS Mango cilíndrico, corto, Para Ø de cabezal escariador D: 35-41,99mm



Datos de pedido

Número de pedido	239880 35-41,99
GTIN	4047109280144
Clase de artículo	27E

Descripción

Idóneo para :

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.

En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.

Refrigeración interior: sí

Longitud de voladizo A: 120 mm

Longitud total L_{tot} : 176 mm

Longitud del mango L_s : 56 mm

Ø de mango D_s h6: 25 mm

Tirante n.º 239900: 5

Llave de dos bocas n.º 239901: SW10

Descripción técnica

Tirante n.º 239900	5
Longitud del mango L_s	56 mm
Llave de accionamiento n.º 239902	SW3 (6Nm)
Longitud de voladizo A	120 mm
Longitud total L_{tot}	176 mm
Llave de dos bocas n.º 239901	SW10
Para Ø de cabezal escariador D	35 - 41,99 mm

Ø de mango D _s h6	25 mm
Ejecuciones de mangos	corto
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Punta Phillips

Accesorios

Tirante Tipo 5	239900 5
Llave para tirante Accionamiento SW10	239901 SW10