



Soporte KOMET Reamax® TS Mango cilíndrico, corto, Para Ø de cabezal escariador D: 42-51,99mm



Datos de pedido

Número de pedido	239880 42-51,99
GTIN	4047109254725
Clase de artículo	27E

Descripción

Idóneo para :

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.

En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.

Refrigeración interior: sí

Longitud de voladizo A: 120 mm

Longitud total L_{tot} : 180 mm

Longitud del mango L_s : 60 mm

Ø de mango D_s h6: 32 mm

Tirante n.º 239900: 5

Llave de dos bocas n.º 239901: SW10

Descripción técnica

Longitud de voladizo A	120 mm
Longitud total L_{tot}	180 mm
Longitud del mango L_s	60 mm
Llave de dos bocas n.º 239901	SW10
Llave de accionamiento n.º 239902	SW4 (10Nm)
Tirante n.º 239900	5
Para Ø de cabezal escariador D	42 - 51,99 mm

Ø de mango D _s h6	32 mm
Ejecuciones de mangos	corto
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Punta Phillips

Accesorios

Llave para tirante Accionamiento SW10	239901 SW10
Tirante Tipo 5	239900 5