

## Cadena de eslinga 3 ramales, Longitud útil: A2m



### Datos de pedido

Número de pedido	086436 A2
GTIN	4032378141999
Clase de artículo	08Y

### Descripción

#### Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán). Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro. Cadenas de eslingas **acortables**. La longitud de la cadena puede reducirse acortando el gancho con la horquilla.

#### Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.

### Descripción técnica

Longitud útil	2 m
Ø cadena	8 mm
Capacidad de carga WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	4250 kg
Capacidad de carga WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	3000 kg
Tipo de producto	Cadena de elevacion

