



Soporte KOMET Reamax® TS Mango cilíndrico, corto, Para Ø de cabezal escariador D: 22-26,99mm



Datos de pedido

Número de pedido	239880 22-26,99
GTIN	4047109229334
Clase de artículo	27E

Descripción

Idóneo para :

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.

En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.

Refrigeración interior: sí

Longitud de voladizo A: 80 mm

Longitud total L_{tot} : 130 mm

Longitud del mango L_s : 50 mm

Ø de mango D_s h6: 20 mm

Tirante n.º 239900: 3

Llave de dos bocas n.º 239901: SW6

Descripción técnica

Longitud del mango L_s	50 mm
Longitud de voladizo A	80 mm
Para Ø de cabezal escariador D	22 - 26,99 mm
Tirante n.º 239900	3
Llave de dos bocas n.º 239901	SW6
Longitud total L_{tot}	130 mm
Llave de accionamiento n.º 239902	SW3 (4Nm)

Ø de mango D _s h6	20 mm
Ejecuciones de mangos	corto
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Punta Phillips

Accesorios

Llave para tirante Accionamiento SW6	239901 SW6
Tirante Tipo 3	239900 3