



Paquete económico de lijadora recta



Datos de pedido

Número de pedido	GG7265 GGS8CE
GTIN	
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta compacta y práctica para un trabajo de molienda versátil.

- **Constant-Electronic para una velocidad constante incluso con cargas elevadas.**
- **Nuevo sistema de sujeción sin holgura de las puntas montadas para un trabajo preciso.**
- **Inicio suave y KickBack Stop: Si se detecta un bloqueo, la máquina se apaga inmediatamente.**
- **Escobillas de carbón de cierre para una mayor protección del motor.**
- **Larga vida útil gracias a la refrigeración directa y a los rodamientos de rodillos de doble sellado.**
- **Preselección del número de revoluciones en 6 niveles para diferentes materiales.**
- **Con husillo portamuela largo y delgado – particularmente apropiado para el uso en lugares de difícil acceso.**
- **Motor de par elevado de 750 vatios para un gran avance del trabajo.**
- **Velocidad reducida, también adecuada para trabajar aceros inoxidables.**

Suministro:

2 lijadoras rectas n.º 077265 tam. GGS8CE.

Incluida pinza portapiezas de 6 mm, 2 llaves de una broca SW 13 y SW 19.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Denominación del fabricante	GG8 8 CE

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Consumo de potencia	750 W
Peso	17 kg
Intervalo de revoluciones	2500 - 8000 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadora recta
USP1	Lijadora recta

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG7265-GGS8CE>