

**Soporte de torneado de apriete Pro Eco PWLNL 95°, para plaquitas de corte PW.., izquierda****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 251925 20/08  |
| GTIN              | 4069515004107 |
| Clase de artículo | 22E           |

**Descripción****Ejecución:**

Refrigeración dirigida al corte.

**Nota:**

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

**Descripción técnica**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Palanca articulada                   | 259016 1       |
| Tamaño de placa                      | 8 mm           |
| Tornillo de palanca articulada       | 259019 1       |
| Calzo                                | 259034 3       |
| Plaquita de corte adecuada           | WN.. 0804..    |
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub> | 32 mm          |
| Longitud total L                     | 125 mm         |
| Tamaño del mango                     | 20 mm          |
| Anchura de función L <sub>4</sub>    | 25 mm          |
| Serie                                | Pro Eco        |
| Código ISO Soporte                   | PWLNRL 2020K08 |

| Norma                     | Norma de fábrica               |
|---------------------------|--------------------------------|
| Espiga elástica           | 259045 1                       |
| Tipo de boca              | izquierda                      |
| Refrigeración interior    | sí                             |
| Ángulo de ajuste $\kappa$ | 95 grados                      |
| Aplicación                | Refrentado                     |
| Aplicación                | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto          | Soporte de torneado de apriete |

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/251925-20/08>