

**HOLEX®**
**CNMG 120404 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250250 HBX130
GTIN	4045197661500
Clase de artículo	22D

**Descripción**

CNMG 120404 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 6 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

**Descripción técnica**

Avance $f$	0,05 - 0,55 mm/rev,
Rompevirutas	MM
Profundidad de corte $a_p$	1 - 6 mm
Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBX130

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Serie	Barra de mandrinar
Serie	eco-QT-/ Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Cabezal de corte
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro