



Plaquita de corte de radios 12° HSS-Co5, H7, Radio: R1mm



Datos de pedido

Número de pedido	240030 R1
GTIN	2050001099372
Clase de artículo	29W

Descripción

Ejecución:

Rectificado por todos los lados y con 4 radios iguales. Filos destalonados con escalones para el guiado de viruta; para las mejores condiciones en todo el sector radial.

El **ángulo de desprendimiento** de 12° es adecuado para aplicación universal.

Aplicación:

Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.

Descripción técnica

Radio R ₁	R1
Material de corte	HSS Co 5
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado