

**Cuchilla de desbastar KOMET® Forma g, Tipo: B05L****Datos de pedido**

Número de pedido	240074 B05L
GTIN	4047109017795
Clase de artículo	24H

**Descripción****Ejecución:**

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilarse varias veces en la superficie de desprendimiento.

Tamaños con denominación adicional **L = mango prolongado**.

**Material de corte:**

**HSS/Co10** Para materiales difíciles de mecanizar.

**Nota:**

**Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.**

Material de corte: HSS Co 10

Profundidad taladro: 80 mm

para perforaciones a partir de Ø: 12 mm

Longitud total: 125 mm

Ø de mango: 8 mm

**Descripción técnica**

Tipo	B05L
Longitud total	125 mm
Profundidad taladro	80 mm
para perforaciones a partir de Ø	12 mm
Ø de mango	8 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

