

**Cuchilla de desbastar KOMET® Forma g, Tipo: B06****Datos de pedido**

Número de pedido	240074 B06
GTIN	4047109016613
Clase de artículo	24H

Descripción**Ejecución:**

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.

Tamaños con denominación adicional **L = mango prolongado**.

Material de corte:

HSS/Co10 Para materiales difíciles de mecanizar.

Nota:

Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.

Material de corte: HSS Co 10

Profundidad taladro: 60 mm

para perforaciones a partir de Ø: 14 mm

Longitud total: 95 mm

Ø de mango: 10 mm

Descripción técnica

para perforaciones a partir de Ø	14 mm
Tipo	B06
Profundidad taladro	60 mm
Longitud total	95 mm
Ø de mango	10 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

