

## Hoja de datos

**Garant**

### Pie de rey de taller digital IP67 con puntas de medición, Capacidad de medición: 300mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	415370 300
GTIN	4069515008136
Clase de artículo	41A

#### Descripción

##### Ejecución:

Pies de rey digitales para taller IP67. **Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene®® agradable al tacto.** Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

##### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

##### Suministro:

#Incluye 1 pilas n.º 081560 tam. CR2032.

##### Pieza de repuesto:

Soporte para pilas n.º 412237 tam. B.

#### Descripción técnica

Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Suministro de energía	con pilas
Desconexión automática	sí

## Hoja de datos

Desviación de medición E MPE	±0,03 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	11,5 mm
Longitud del pico	100 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Lectura	0,01 mm
Lectura	0,0005 pul
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Ø parte de medición interior	10 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Tipo de pila	Pila redonda
Clase de protección IP	IP 67
Embalaje	Caja estable
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Puntas de medición	sí
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/415370-300>