



Lámpara LED con batería, Tipo: 260



Datos de pedido

Número de pedido	081449 260
GTIN	4069515008563
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Robusta y delgada linterna LED en forma de barra con batería, con superficie recubierta de goma, imán de sujeción y LED adicional en el cabezal de la lámpara. 3 ajustes de luz diferentes (foco, claro, atenuado). Recargable a través de interfaz USB-C. Ideal como lámpara de inspección en espacios estrechos.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Clase de protección IP	IP 42
Corriente de alumbrado	400 lm
Cantidad de baterías contenidas	1
Longitud total	260 mm
Peso	94 g
Duración ilumin.	3 - 20 h

Hoja de datos

Corriente de alumbrado nivel 2	40 lm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Tipo de producto	Lámpara de trabajo