



Broca de fricción estándar (con cuello) larga Uni, Rosca: M10



Datos de pedido

Número de pedido	080755 M10
GTIN	4069515008853
Clase de artículo	BAW

Descripción

Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical.

Broca de fricción estándar (con cuello).

Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

Aplicación:

Adecuado para acero, acero inoxidable, aluminio, cobre y latón.

Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.º 308964.

Llave de apriete ER n.º 309680.

Macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180.

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	9,2 mm
Ø de mango	10 mm
N.º revoluciones recomend.	2100 min ⁻¹

Hoja de datos

Potencia de accionamiento recomendada	1,7 kW
Grosor material	0,7 - 4 mm
Tipo de producto	Broca de fricción